

Rollcart steekwagen

draagvermogen 250 kg, steekplaat
breedte x diepte 400 x 180 mm,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met TPE-
banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 158340



Rollcart Steekwagen

met gebogen rug voor veilig vervoer van ronde goederen

steekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 400 x 180 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x breedte 1250 x 660 mm
- handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met TPE-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met rollager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type kar	steekwagen	wiellager	rollager
draagvermogen	250 kg	wiel-ø	260 mm
breedte schep	400 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	180 mm	veiligheidsgreep	ja

materiaal	staal	uitvoering	met steunbeugels
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1250 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	660 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	450 mm
ladingbeveiliging	gewelfde achterwand	gewicht	20,5 kg