


werkplek-vloerbedekking

Orthomat Diamond

metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, normaal ontvlambaar, van PVC met traanplaatprofiel in zwart



Artikelnummer: 184390



Vloerbedekking werkplaats Orthomat Diamond

werkplek-vloerbedekking

- geschikt voor binnen
- metergoed
- hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm
- van PVC met traanplaatprofiel in zwart
- temperatuurbestendig tot +60°C
- conform DIN 4102 en DIN 54332
- normaal ontvlambaar
- 1 jaar garantie

Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	max. lengte	18300 mm
vloerbedekking	werkplek-vloerbedekking	elektrisch geleidend	nee
confectionering	metergoed	moeilijk ontvlambaar	nee
plaats van toepassing	binnen	temperatuurbestendigheid	tot +60°C
materiaal loopvlak	PVC	brandveiligheid	normaal ontvlambaar
oppervlak vloerbedekking	traanplaatprofiel	norm	conform DIN 4102 en DIN 54332
kleur	zwart	garantie	1 jaar

hoogte	9 mm	gewicht	3 kg
breedte	900 mm		