

VARIOfit etagewagen

draagvermogen 250 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm, etage(s) van hout in beuken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 203197



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagewagen

Draagvermogen 250 kg

etagewagen

- draagvermogen 250 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- hoogte x lengte x breedte 990 x 910 x 500 mm
- etage(s) van hout in beuken
- etage(s) met afrolrand boven
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw






- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 160 mm
- wielen met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

Technische details







transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	etagewagen	etage-inrichting	recht
lengte laadvlak	1000 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	600 mm	banden	TPE
hoogte	990 mm	wiel-ø	160 mm
etages aantal	3 stuks	wiellager	kogellager
draagvermogen	250 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
materiaal etage(s)	hout	elektrisch geleidend	nee
kleur etage	beuken	in-/uitklapbaar	nee
etage(s) uitrusting	boven met afrolrand	wielstand	rechthoekig
constructies	geen	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal verwerking	gelast	garantie	12 jaar
lengte	910 mm	gewicht	49 kg
breedte	500 mm		

Gerelateerde Producten

203075		schrijfbord voor platformwagen, van hout, staand formaat voor DIN A4
203076		schrijfbord voor platformwagen, van hout, liggend formaat voor DIN A4
203078		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203079		4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203082		wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203087		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203088		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

203089		wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203211		legbord voor etagewagen, lengte x breedte 1000 x 600 mm, van hout in decor beuken
203214		krat voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 60 x 1000 x 600 mm, van hout
203216		wielen met luchtbanden, banden lucht, draagvermogen 225 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203724		wielen met luchtbanden, voor etagewagen, banden lucht, draagvermogen 150 kg, diameter 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505112		halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
528958		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs