

RAU établi Basic

hauteur x largeur x profondeur 790 - 1140 x 1250 x 700 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni, force 750 kg, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



RAU.



Numéro d'article: 222265

RAU Établi à hauteur réglable Basic

avec plan de travail robuste

établi

- hauteur x largeur x profondeur 790 - 1140 x 1250 x 700 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 750 kg
- réglage en hauteur via acier profilé C avec trame perforée
- à droite 2 tiroirs
- hauteur des tiroirs 2x180 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs roulements à rouleaux à escamotage automatique, extension 90 %
- avec poignée barre
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- structure en acier, vissé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| type de meuble | table | extension tiroir | 90 % |
| type de table | éta bli | glissière tiroir | roulements à rouleaux à escamotage automatique |
| Exécution du bâti | 4 pieds | verrouillable | oui |
| forme de châssis | piè tement 4 pieds | poignée | poignée barre |
| hauteur | 790-1140 mm | matériau de plaque | bois de hêtre massif |
| largeur | 1250 mm | surface de plaque | avec huilage verni |
| profondeur | 700 mm | couleur de la plaque | hêtre |
| épaisseur de panneau | 40 mm | matériau de châssis | acier |
| profondeur de plaque | 700 mm | surface de châssis | finition peinture époxy |
| charge | 750 kg | couleur du châssis | gris clair // RAL7035 |
| hauteur réglable | oui | surface de face avant | finition peinture époxy |
| réglage en hauteur via | acier profilé C avec trame perforée | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 |
| équipement établi | 2 tiroirs | matériau de finition | vissé |
| soubassements à droite | 2 tiroirs | système de fermeture | verrouillage centralisé |
| nombre de tiroirs | 2 pièce | roulant | non |
| nombre x hauteur tiroirs | 2x180 mm | livraison | livré monté |
| largeur utile du tiroir | 490 mm | garantie | 5 années |
| profondeur utile du tiroir | 560 mm | Poids | 75,41 kg |
| capacité de charge de tiroir | 100 kg | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 222284 |  | kit de compartimentage pour tiroir, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 180 - 360 mm, en blanc |
| 222286 |  | auges pour tiroir, avec 16 compartiments, convient pour hauteur frontale 120 - 360 mm, en noir |
| 222287 |  | tapis de sol anti-dérapage pour établi, largeur x profondeur 490 x 560 mm, en noir |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221109 |  | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|---|
| 221140 |  | papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221242 |  | sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, noir |
| 221330 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |