

Cemo PE-opvangbak

voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume
425 l, hoogte x breedte x diepte 360
x 1670 x 1270 mm, korkoker

Artikelnummer: 227783



Cemo Palletopvangbak met europaletafmeting

PE-opvangbak

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 4 x 200 liter vat
- opvangvolume 425 l
- hoogte x breedte x diepte 360 x 1670 x 1270 mm
- van polyethyleen in zwart
- bak zonder rooster
- korkoker
- Aan alle zijden inrijdbaar




Technische details






opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	1270 mm
type opvangbak	PE-opvangbak	materiaal	polyethyleen
opvangvolume	425 l	kleur	zwart
capaciteit	4 x 200 liter vat	opvangbak uitrusting	geen
geschikt voor gevaarlijke	aquatoxische en bijtende	inrijdmogelijkheid	Aan alle zijden

stof	stoffen		
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderbouw	vorkkoker
hoogte	360 mm	onderrijdbaar	ja
breedte	1670 mm	gewicht	17 kg

Gerelateerde Producten

227787		rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 220 l volume, hoogte x breedte x diepte 30 x 1200 x 800 mm, van staal
--------	---	--

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm