

bac gerbable emboîtable

hauteur x longueur x largeur 306 x 565 x 416 mm, capacité 54 l, en polypropylène en bleu, parois plein, tablette plein



Numéro d'article: 227829

Bac gerbable emboîtable

Empilés les uns dans les autres jusqu'à 75% de gain de place

bac gerbable emboîtable

- hauteur x longueur x largeur 306 x 565 x 416 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 297 x 520 x 375 mm
- capacité 54 l
- capacité de gerbage 99 kg
- en polypropylène en bleu
- parois plein, tablette plein
- manutention facile avec poignées ouvertes
- emboîtable par rotation à 180°

Détails techniques

type de récipient	bac gerbable	recyclable	oui
norme européenne	non	gerbable	oui
capacité	54 l	gerbable avec rebord gerbage	oui
hauteur	306 mm	emboîtable	oui
hauteur intérieure	297 mm	pliable	non
longueur	565 mm	structure de cloison	plein
longueur intérieure	520 mm	soubassement	plein
largeur	416 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
largeur intérieure	375 mm	résistance	produits chimiques et variations de température

charge	35 kg	dispositif de support	poignées ouvertes
capacité de gerbage	99 kg	couleur	bleu
matériau	polypropylène	Poids	1,6 kg

Accessoires

227847



couvercle indépendant, en polypropylène, pour bac gerbable, longueur x largeur 568 x 419 mm, en bleu