

C+P

acculaadkast

Serie 89 BASIC

hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm, elektrische uitrusting: elektrisch opvanglegbord met 5 stekkerdozen van 230 V, afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL3000 vuurrood

Artikelnummer: 228442



C+P Laadkast voor batterijen Serie 89 BASIC

met innovatieve elektrische lade

acculaadkast



- hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm
- constructie van staal
- uitgerust met 1 elektrisch opvanglegbord, 3 legborden, stekkerdoos
- elektrische uitrusting: elektrisch opvanglegbord met 5 stekkerdozen van 230 V
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Stofdicht te sluiten via dubbele openslaande deur met venster
- deuropeningshoek 180 °
- verzonken greep
- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- onderbouw Kunststof glijders
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

- front met moffellak in RAL3000 vuurrood
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	voorzien van moffellak
type kast	acculaadkast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type deur	dubbele openslaande deur	kleur voorkant	vuurrood // RAL3000
hoogte	1950 mm	sluitsysteem	cilinderslot
breedte	930 mm	onderbouw	Glijder
diepte	500 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
kast uitrusting	1 elektrisch opvanglegbord, 3 legborden, stekkerdoos	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	4 stuks	afsluitbaar	ja
legbord-/niveautype	Stalen bodem	openingshoek deur	180 °
draagvermogen legbord	70 kg	greep	verzonken greep
stekkerplaatsen aantal	5 stuks	WEEE-registratienummer	DE68052883
aansluiting	geaarde stekker	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
elektrische uitrusting	elektrisch opvanglegbord met 5 stekkerdozen van 230 V	merk volgens EAR-registers	C+P
materiaal	staal	gewicht	78,367354434 kg
oppervlak romp	voorzien van moffellak		

Gerelateerde Producten

228525		schuimrubber mat, hoogte x breedte x diepte 3 x 750 x 435 mm, in zwart
228526		elektrisch legbord voor acculaadkast, breedte x diepte 930 x 500 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228527		geribbelde mat, breedte x diepte 930 x 500 mm, inclusief plakband