

Desserte

Classic

hauteur x largeur x profondeur 700 - 950 x 2000 x 900 mm, panneau en Aggloméré avec revêtement plastique finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 243010

Desserte





- convient pour comme desserte additionnelle pour agrandir l'espace disponible sur une table d'emballage ou extensible au moyen d'accessoires pratiques pour obtenir un poste d'emballage personnalisé
- hauteur x largeur x profondeur 700 - 950 x 2000 x 900 mm
- panneau en Aggloméré avec revêtement plastique finition gris clair
- épaisseur de panneau 28 mm
- piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- tube carré 40x40x2 mm
- bord bande de chant ABS
- Produit livré démonté

Détails techniques




type de meuble	table	couleur de la plaque	gris clair
type de table	Desserte	épaisseur de panneau	28 mm
convient pour (application)	Travaux d'emballage	bord de panneau	bande de chant ABS
hauteur	700-950 mm	forme de châssis	piètement 4 pieds

largeur	2000 mm	matériau de châssis	acier
profondeur	900 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur réglable	oui	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
réglage en hauteur via	trame perforée dans le châssis	forme de tube	tube carré
rehausse	aucune	dimensions du tube	40x40x2 mm
soubassements	aucune	livraison	démonté
dérouleur	non	soubassement	pieds de réglage de hauteur
matériau de plaque	Aggloméré	Poids	101 kg
surface de plaque	avec revêtement plastique		

Accessoires

243015		réglage en hauteur pour table d'emballage, réglage en hauteur via manivelle, plage de réglage 770 - 970 mm, Force max. 150 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
243017		réglage en hauteur pour table d'emballage, réglage en hauteur via moteur électrique, plage de réglage 770 - 970 mm, Force max. 200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
243026		sol, pour table d'emballage, largeur x profondeur 1880 x 680 mm, en Aggloméré avec revêtement en plastique résistant à l'usure en gris clair, Stabilité accrue grâce à une sous-construction transversale en tube d'acier de 40x40x2 mm
243034		firoir, pour table d'emballage, fixation sous le panneau de table

Cela s'adapte aussi ...

215548		film étirable, livraison sous forme de rouleau, film longueur x largeur 300 m x 500 mm, En polyéthylène, épaisseur 20 µm, en transparent
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal