

depot

PolySafe

geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen, hoogte x breedte x diepte 1980 x 1554 x 1083 mm, roldeur, 3 niveau(s) met kunststof legbord, onder 1 niveau met opvangbak, romp in grijs, front in blauw

Artikelnummer: 271576



depot

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- voor opslag onder dak, buiten
- voor kleinemballage
- hoogte x breedte x diepte 1980 x 1554 x 1083 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1500 x 1370 x 910 mm
- constructie van Polyethyleen
- roldeur
- 3 niveau(s) met kunststof legbord, onder 1 niveau met opvangbak
- draagvermogen per niveau 180 kg
- Per 100 mm verstelbaar
- opvangvolume bodemopvangbak 250 l
- onderbouw vorkkoker
- model van het depot officieel toegelaten
- romp in grijs
- front in blauw



- Leveringstoestand voorgemonteerd

Technische details

meubeltype	kast	in hoogte verstelbaar legbord	100 mm
type kast	depot	draagvermogen legbord	180 kg
opslagplaats	onder dak, buiten	vloeropvangbak	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	opvangvolume vloeropvangbak	250 l
hoogte	1980 mm	type deur	roldeur
breedte	1554 mm	afsluitbaar	ja
diepte	1083 mm	materiaal	Polyethyleen
binnenhoogte	1500 mm	bestendigheid	tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
binnenbreedte	1370 mm	kleur romp	grijs
binnendiepte	910 mm	kleur voorkant	blauw
capaciteit	kleinemballage	onderbouw	vorkkoker
kast uitrusting	kunststof stelling met 3 opslagniveaus	levering	voorgemonteerd
legborden / schappen aantal	3 stuks	bouwwijze (toelating)	model van het depot officieel toegelaten
legbord-/niveautype	kunststof legbord	gewicht	162 kg
legbord-/niveautype (onderste ni	opvangbak		

Gerelateerde Producten

271601



bevestigingsset voor depot voor gevaarlijke stoffen, van staal