

bandenkar

draagvermogen 200 kg, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel, wielen met lucht-banden

Artikelnummer: 272257



bandenkar



- Kan 8 x banden/4 x complete wielen opnemen
- draagvermogen 200 kg
- hoogte x breedte 1490 x 840 mm
- constructie van stalen buis
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel
- met antislip handgrepen
- wielen met lucht-banden
- wiel Ø 260 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	veiligheidsgreep	nee
type kar	bandenkar	hoogte	1490 mm
draagvermogen	200 kg	breedte	840 mm
breedte schep	800 mm	diepte	1300 mm
materiaal	stalen buis	oppervlak	m. poedercoating
in-/uitklapbaar	nee	kleur	geel
capaciteit	8 x banden/4 x complete wielen	kleur uitvoering	geel

banden	lucht	garantie	5 jaar
wiel-ø	260 mm	gewicht	24,5 kg
steunwiel	nee		

Dit past ook bij ...

119731		bandenspoor- en vlekkenverwijderaar, voor schuurzuigmachines, jerrycan met 10 l inhoud, alkalisch, pH-waarde 13,3
141876		bandendrukmeter, meetbereik 0 - 12 bar, display analoog
222037		bandentrolley, draagvermogen 120 kg, laadvlak Ø 630 mm, laadhoogte 110 mm, capaciteit 8 x banden/4 x complete wielen, platform met opbergbak, onderstel in blauw, 4 zwenkwielen, 1 zwenkwiel met rem
224088		bord, hoogte x breedte 20 x 60 mm, achterzijde magnetisch, van folie in geel
224836		antisliplaag, van PET in geel/zwart, antislip, band lengte x breedte 25 m x 50 mm, met antislip-eigenschappen R11 DIN 51130
234043		Auto-oprijplaat met 225 mm bandbreedte, per paar
241025		KW-bandenspanningsregelaar met analoge drukmeter
249127		GEDORE R19201000 Bandprofiel dieptemeter messing
249645		GEDORE R94420021 Digitale schuifmaat 153 mm mm/inch