

PAVOY werkbank

hoogte x breedte x diepte 900 x 2000 x 700 mm, tafelblad van beuken-multiplex geolied in beuken, uitvoering frame 4-voetonderstel, frame met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 524151



PAVOY Werkbank

werkbank



- hoogte x breedte x diepte 900 x 2000 x 700 mm
- bladdikte 40 mm
- tafelblad van beuken-multiplex geolied in beuken
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- constructie van staal
- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- 10 jaar garantie

Technische details











meubeltype	tafel	materiaal plaat	beuken-multiplex
type tafel	werkbank	oppervlak plaat	geolied
hoogte	900 mm	kleur plaat	beuken
breedte	2000 mm	vorm onderstel	4-voetonderstel

diepte	700 mm	materiaal onderstel	staal
dikte plaat	40 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	nee	verrijdbaar	nee
elektrisch geleidend	nee	garantie	10 jaar
werkbank uitrusting	geen	gewicht	58 kg

Gerelateerde Producten

524197		afrollijst voor werkblad, voor werkbank, breedte 2000 mm
532191		zinkplaat voor werkblad, voor werkbank, breedte 2000 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beukenmultiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs