

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 75 kg, banden lucht met groefprofiel, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf lengte 60 mm, velg van kunststof in rood

Artikelnummer: 524934



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel



wiel

- draagvermogen 75 kg
- banden lucht met groefprofiel
- vloervriendelijk
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf lengte 60 mm
- velg van kunststof in rood
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	naaflengte	60 mm
bouwmodel	wiel	wielbreedte	50 mm
draagvermogen	75 kg	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
banden	lucht	profieltype	groefprofiel
wiel-ø	200 mm	bandenspanning	2,5 bar
materiaal velg	kunststof	kleur velg	rood
geschikt voor vloertype	glad/oneffen, ruw/oneffen	gewicht	0,54 kg
elektrisch geleidend	nee		

Gerelateerde Producten

998254		deken voor wiel, voor wioldiameter 200 mm, met groefprofiel, in zwart
998312		slang voor wiel, voor wioldiameter 200 mm, ventiel hoekig, in zwart

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken