


## Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van kunststof, wieldiameter 30 mm, baan lengte x breedte 3 m x 300 mm, asafstand 37,5 mm

Artikelnummer: 551219



## Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-elementen

### Recht

rollenbaan

- draagrol van kunststof
- wieldiameter 30 mm
- baan lengte x breedte 3 m x 300 mm
- breedte 340 mm
- asafstand 37,5 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 113 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag















### Technische details



|                   |               |                           |           |
|-------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| transporttechniek | transportbaan | breedte                   | 340 mm    |
| baantype          | rollenbaan    | lengte transportgoed min. | 113 mm    |
| baancomponent     | baanelement   | asafstand                 | 37,5 mm   |
| roltype           | draagrol      | framehoogte               | 70 mm     |
| materiaal rol     | kunststof     | framebreedte              | 20 mm     |
| diameter rol      | 30 mm         | materiaal frame           | staal     |
| baanlengte        | 3 m           | frameoppervlak            | verzinkt  |
| uittrekbaar       | nee           | framemodel                | U-profiel |

baanbreedte 300 mm

gewicht 36,6 kg

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 126268 |    | eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 428595 |    | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 428653 |    | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 428697 |    | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 428744 |    | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 428824 |   | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 429011 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 429055 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 429099 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 429168 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw  |
| 429226 |  | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte, lengte 1 m  |
| 429237 |  | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhogte, lengte 1 m   |
| 510295 |  | doorvoer voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 30 mm, baan lengte x breedte 1 m x 300 mm, asafstand 37,5 mm, met scharnieren en handgreep |
| 510321 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 551296 |  | bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 30 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 37,5 mm |
| 551376 |  | bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 30 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 37,5 mm |