



Umweltschränke PolyStore

Die Umweltschränke PolyStore sind zum praxisorientierten Einsatz in Laboratorien, Werkstätten, Produktion oder Instandhaltung geeignet.

i Durch die Gitterroste als unterste Einstellebene bekommen Sie einen schnellen Überblick über den Zustand in der Bodenwanne, z.B. bei einer Sicherheitsüberprüfung. Eventuelle Auslaufverluste können so schnell erkannt werden.

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung – Z-40.22-543

- Abstellfläche in der Tür ca. 45 mm tief
- bis zu 3-fach stapelbar, inkl. Material zur Wandbefestigung



Ausstattung mit 2 Gitterrosten



Typ	PS 611-2	PS 611-1.1	PS 611-2	PS 611-1.1	Typ	PS 611.2-Mini	PS 611-1.1 Mini	PS 611-1.1 Mini	PS 611.2 Mini
Ausführung	2 Gitterroste, verz.	1 Einschubwanne, 1 Gitterrost, verz.	2 Gitterroste, Edelstahl	1 Einschubwanne, 1 Gitterrost, Edelstahl	Ausführung	2 Gitterroste, verzinkt	1 Einschubwanne, 1 Gitterrost verzinkt	1 Einschubwanne, 1 Gitterrost Edelstahl	2 Gitterroste, Edelstahl
Maße außen B x T x H [mm]	610 x 640 x 1130	610 x 640 x 1130	610 x 640 x 1130	610 x 640 x 1130	Maße außen B x T x H [mm]	610 x 640 x 600	610 x 640 x 600	610 x 640 x 600	610 x 640 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	520 x 410 x 895	520 x 410 x 895	520 x 410 x 895	520 x 410 x 895	Maße innen B x T x H [mm]	525 x 415 x 425	525 x 415 x 425	525 x 415 x 425	525 x 415 x 425
Traglast Einstellebene [kg]	50	50	50	50	Traglast Einstellebene [kg]	50	50	50	50
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	35	35	35	35	Auffangvolumen Bodenwanne [l]	15	15	15	15
Gewicht [kg]	33	34	33	34	Gewicht [kg]	23	23	23	23
Bestellnummer	248-947-J0	248-948-J0	248-945-J0	248-946-J0	Bestellnummer	250-062-J0	250-063-J0	250-061-J0	250-060-J0

Gleich mitbestellen

Gitterrost Edelstahl B 60 cm, Bestell-Nr. 246-240-J0
Gitterrost verzinkt, B 60 cm, Bestell-Nr. 246-242-J0

Einschubwanne Edelstahl, B 60 cm, Bestell-Nr. 246-243-J0
Einschubwanne verzinkt, B 60 cm, Bestell-Nr. 246-244-J0

- für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten
- aus hochresistentem Kunststoff (Polyethylen) gefertigt



Hängeschränke sind platzsparend und können direkt am Arbeitsplatz angebracht werden

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung – Z-40.22-543

Umweltschrank PolyStore Typ PS 1211 als zweitürige Variante Ausstattung mit je einem Gitterrost, einer Einschubwanne

Typ	PS 1211-2	PS 1211.1.1	PS 1211-2	PS 1211.1.1	PS-1211-A1 Hängeschrank	PS-1211-A1 Hängeschrank
Ausführung	2 Gitterroste, verz.	1 Einschubwanne, 1 Gitterrost, verz.	2 Gitterroste, Edelstahl	1 Einschubwanne, 1 Gitterrost, Edelstahl	1 Gitterrost verz.	1 Gitterrost Edelstahl
Maße außen B x T x H [mm]	1225 x 640 x 1130	1225 x 640 x 1130	1225 x 640 x 1130	1225 x 640 x 1130	1225 x 640 x 515	1225 x 640 x 515
Maße innen B x T x H [mm]	1130 x 410 x 895	1130 x 410 x 895	1130 x 410 x 895	1130 x 410 x 895	1120 x 410 x 350	1120 x 410 x 350
Traglast Einstellebene [kg]	50	50	50	50	50	50
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	75	75	75	75	35	35
Gewicht [kg]	53	54	53	54	31	31
Bestellnummer	248-951-J0	248-952-J0	248-949-J0	248-950-J0	248-954-J0	248-953-J0

Gleich mitbestellen

Gitterrost Edelstahl B 120 cm, Bestell-Nr. 246-239-J0
Gitterrost verzinkt B 120 cm, Bestell-Nr. 246-241-J0

Einschubwanne, Edelstahl, B 120 cm, Bestell-Nr. 246-245-J0
Einschubwanne verzinkt, B 120 cm, Bestell-Nr. 246-246-J0