

ZARGES

Anlegeleiter

Alto L

7 profilierte Sprossen, Holmlänge 2,21 m, aus Leichtmetall

Artikelnummer: 219762



ZARGES Sprossen-Anlegeleiter Alto L

die kompakte Lösung

Anlegeleiter

- 7 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,05 m
- Holmlänge 2,21 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Breite 350 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- auswechselbare Leiterfüße am Holmende
- aus Leichtmetall
- Gewicht 4 kg
- Gemäß DIN EN 131

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Leichtmetall	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Holmlänge	2,21 m	Nutzung	einseitig
Arbeitshöhe	3,05 m	klappbar	nein
Sprossen Anzahl	7	fahrbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Treppengängig	nein
Tiefe Sprossen	30 mm	Norm	DIN EN 131
Breite	350 mm	Gewicht	4 kg
Leiter Ausführung	einteilig		