

Rollbehälter

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x Breite 1650 x 600 x 600 mm, Nutzhöhe 1490 mm, Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt, Plattform aus Drahtgitter, Mit Elastik-Bereifung



Artikelnummer: 219869

Rollbehälter

Rollbehälter

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1650 x 600 x 600 mm
- Nutzhöhe 1490 mm
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter)
- Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Plattform aus Drahtgitter
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit Elastik-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- 2 Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Plattform	galvanisch verzinkt
Wagentyp	Rollbehälter	Material Gestell	Stahl
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter)	Oberfläche Gestell	galvanisch verzinkt
Traglast	500 kg	Rad-Ø	100 mm
Höhe	1650 mm	Bereifung	Elastik

Länge	600 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Breite	600 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Nutzhöhe	1490 mm	Radlager	Kugellager
Plattform	durchbrochen	Gewicht	31,1 kg
Material Plattform	Drahtgitter		

Zubehör

219872		Drahtgitterboden, Für Behälter Breite x Tiefe 600 x 600 mm, Traglast 150 kg, der Boden wird eingehängt, Mit 20 mm hohem Rahmen, Aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt
219873		Drahtgitterboden, Für Behälter Breite x Tiefe 600 x 600 mm, Traglast 150 kg, der Boden wird eingehängt, Mit 100 mm hohem Rahmen, Aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt
220182		Kartentasche für Rollbehälter, Höhe x Breite 270 x 160 mm, Für Rollbehälter, Aus Polypropylen/Kunststoff in ähnlich RAL5010 Enzianblau