

Fahrbare Auffangwanne pro-line

für 1 x 60-Liter-Fass, Auffangvolumen
65 l, Höhe x Breite x Tiefe 890 x 1275 x
635 mm, aus Stahl mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 235666



Fahrbare Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
- für 1 x 60-Liter-Fass
- Auffangvolumen 65 l
- Höhe x Breite x Tiefe 890 x 1275 x 635 mm
- ohne Gitterrost
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 4 Lenkrollen mit Kunststoff-Bereifung, ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie







Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Oberfläche	verzinkt
Auffangwannentyp	Fahrbare Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	keine
Lagerort	unter Dach	Aufbauten	Schiebebügel
Auffangvolumen	65 l	Unterbau	4 Lenkrollen

Kapazität	1 x 60-Liter-Fass	Bereifung	Kunststoff
Gefahrstoffeingnung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	elektrisch leitend	ja
Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung	unterfahrbar	nein
Höhe	890 mm	fahrbar	ja
Breite	1275 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe	635 mm	Garantie	10 Jahre
Traglast	300 kg	Gewicht	29 kg
Material	Stahl		

Dazu passt auch ...

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen