

## Aufsatzschrank für Spind

4 Abteil(e), Abteil Breite 250 mm,  
Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1000 x 500  
mm, Flügeltür, Türanschlag rechts,  
Türöffnungswinkel 110 °,  
verschießbar mit Sicherheits-  
Drehriegelverschluss für  
Vorhängeschloss, Korpus aus Stahl  
mit Einbrennlackierung in RAL7035  
Lichtgrau, Front aus Stahl mit  
Einbrennlackierung in RAL2004  
Reinorange



Artikelnummer: 267221



### Aufsatzschrank für Spind

- 4 Abteil(e)
- Abteil Breite 250 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1000 x 500 mm
- Flügeltür
- Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °
- verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL2004 Reinorange

## Technische Details

Schranks typ	Aufsatzschrank	Durchlassmaß Tür (li.)	433 mm
für Schranktyp	Spind	abschließbar	ja

Abteile	4 Stück	Schließsystem	Drehriegelschloss
Höhe	500 mm	Material Korpus	Stahl
Breite	1000 mm	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Innenhöhe	471 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	500 mm	Material Front	Stahl
Innentiefe	477 mm	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Abteillbreite	250 mm	Farbe Front	reinorange // RAL2004
Türtyp	Flügeltür	Aufstellung/Montage	Wand
Türanschlag	rechts	für Bügelstärke	6-8 mm
Türöffnungswinkel	110 °	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2   Aufbruchgeschützt
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen	Gewicht	17,51661 kg