

Miltex


Fliese Bodenrost

Yoga Easy Event

Stecksystem, Höhe x Länge x Breite
14 x 300 x 300 mm, aus Polypropylen
in grau, Beständig gegen UV-
Strahlung

VE 11 Stück

Artikelnummer: 449369



Miltex Hartbelag Yoga Easy Event

Hochbelastbar

Fliese Bodenrost



- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Stecksystem
- Höhe x Länge x Breite 14 x 300 x 300 mm
- aus Polypropylen in grau
- Beständig gegen UV-Strahlung
- Belastbar bis 220 t
- geprüft gemäß DIN 51130 R10













Technische Details

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Arbeitsplatzausstattung | Bodenbelag | Länge | 300 mm |
| Bodenbelag | Bodenrost | Breite | 300 mm |
| Konfektionierung | Stecksystem | elektrisch leitend | nein |
| Modul | Fliese | Schwer entflammbar | nein |
| Einsatzort | Innen- und Außenbereich | Beständigkeit | gegen UV-Strahlung |
| Material Lauffläche | Polypropylen | Belastbarkeit | 220 t |
| Farbe | grau | Norm | DIN 51130 R10 (geprüft) |
| Höhe | 14 mm | Gewicht | 3 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 449405 |  | Randleiste Bodenrost, Stecksystem, Höhe x Länge x Breite 14 x 300 x 55 mm, aus Polypropylen in grau, Beständig gegen UV-Strahlung |
| 449427 |  | Eckelement Bodenrost, Stecksystem, Höhe x Länge x Breite 14 x 55 x 55 mm, aus Polypropylen in grau, Beständig gegen UV-Strahlung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221109 |  | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß |
| 221140 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz |
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |
| 504400 |  | Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster wasserfest, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff in grün |
| 508821 |  | Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| 527157 |  | Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel |
| 528713 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau |