

TECHNISCHE INFORMATION



WASCHMITTEL/DESINFEKTIONSWASCHMITTEL

LAVO DES 60 KOMPAKT VAH gelistet, RKI-(A/B)-gelistet



Art.-Nr. 90.603.070 (Pulver) 15-kg-Sack
Art.-Nr. 90.603.073 (Tabs) 4-kg-Kartusche
Art.-Nr. 90.603.078 (Sachets) 45 x 75-g-Sachets

- für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60 °C
- bakterizid und fungizid, geprüft nach den Standardmethoden der DGHM zur Prüfung chemischer Desinfektionsverfahren
- voll viruzid wirksam nach RKI-Listung zur chemothermischen Wäschedesinfektion bei 60 °C, 15 min und 3,6 g/l Flotte
- wäscht, bleicht und desinfiziert
- ohne Chlor und Phosphat
- beseitigt unangenehme Gerüche bereits ab 30 °C durch aktiven Sauerstoff
- besonders geeignet zum desinfizierenden Waschen von Feucht- und Nasswischbezügen

ANWENDUNGSBEREICH: Für alle Waschmaschinen, Temperatur- und Wasserhärtebereiche. Geeignet für alle Baumwoll-, Mischgewebe-, Synthetikfasern. **Nicht** geeignet für Wolle und Seide. Saugfähigkeit von Wischbezügen wird nicht negativ beeinflusst.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG PULVER: Lavo Des 60 Kompakt entsprechend Waschmaschinengröße und Wasserhärte laut Dosiertabelle in das Einspülfach Hauptwäsche geben. **Vor dem Waschen bitte die Reinigungs- und Pflegehinweise der Textilien beachten! Lavo Des 60 Kompakt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.** Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Größere Produktreste in der Originalverpackung der Problemabfallentsorgung zuführen.

WÄSCHEDESINFEKTION:

Dosierung	Flottenverhältnis	Desinfektionstemperatur	Einwirkzeit
VAH 2,2 g/l	1:5	60 °C	15 min
RKI (A/B) 3,6 g/l	1:5	60 °C	15 min

Dosiertabelle für desinfizierendes Waschen (Einbadverfahren): in ml/kg und g/kg Trockenwäsche

Wasserhärtebereich	leicht verschmutzt	normal verschmutzt	stark verschmutzt
weich < 8,4 °d	11 g/kg 13 ml/kg	11 g/kg 13 ml/kg	15 g/kg 17 ml/kg
mittel 8,4-14 °d	11 g/kg 13 ml/kg	11 g/kg 13 ml/kg	17,5 g/kg 20 ml/kg
hart > 14 °d	12,5 g/kg 14 ml/kg	15 g/kg 17 ml/kg	20 g/kg 23 ml/kg

Einsatz über automatische Dosieranlage möglich.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG DOSIERBEUTEL:

laut Dosiertabelle Beutel entsprechend der Waschmaschinengröße in das Pulverfach für die Hauptwäsche geben.



Maschine	Anzahl Beutel
7kg	1
13kg	2



TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: weißes Pulver
 Geruch: angenehm
 Schüttgewicht: 890 g/l
 pH-Wert in 1%iger Lösung: 10

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: nichtionische Tenside, Polycarboxylate, Phosphonate
 5-15%: anionische Tenside
 15-30 %: Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Zeolithe
 Enthält: Duftstoffe, optische Aufheller, Enzyme, PROTEASE
 Zulassungs-Nummer: N-46888 - Zugelassen als Desinfektionsmittel für den Privatbereich und den Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens. CHZN 3690

Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr
 Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

KENNZEICHNUNG: entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

TRANSPORT:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
 D-32120 Hiddenhausen
 Fon +49 (0) 5223 9970-40
 Fax +49 (0) 5223 9970-195
 info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der BUDICH GRUPPE

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A
 CH-8835 Feusisberg
 Fon +41 (0) 44 515 35 60
 Fax +41 (0) 44 515 35 69
 info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.com