



Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
BL-ALV 20 018 840 ANO DALI	EL10820267	4015120820267

Kurzbeschreibung

- LED DALI-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium
- Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt
- DALI-Schnittstelle für 2-polige DALI-Steuerleitung

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	18,0 W
ca.	
Stromaufnahme	80 mA
Für Leuchtmittel	84 LEDs (inklusive)
Vorschaltgerät	EVG
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Montageart	Bodenmontage
Gehäusematerial	Aluminium, pulverbeschichtet
Abmessungen ca.	Höhe 940 mm, Ø 170 mm
Anschlussklemme	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Schlagfestigkeit	IK09
Ausstrahlungswinkel	283 °
Lichtfarbe	ca. 4000 K (neutralweiß)
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbtoleranz	SDCM < 3
Color Quality Scale	80
Flicker Faktor	0
Lichtausbeute (Leuchte)	ca. 52 lm/W
Lichtstrom (Leuchte)	ca. 926 lm
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A
EEG Hinweis	Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Ohne Leuchtmittel	nein
Led_Lebensdauer	50.000h L80B10

Zubehör



Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
BL-ALV 20 018 840 ANO DALI	EL10820267	4015120820267
