

Artikelnummer: 129907

Kurzbeschreibung: Containerwagen van plaatstaal met deksel, 1190 x 780 mm

Langbeschreibung: Containerwagen van plaatstaal met deksel, 1190 x 780 mm: Stalen constructie van stalen buizen en hoekstaal. Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Plaatwerkplaten (t=2 mm) stevig gelast in alle wanden en deksels.

- laadoppervlak: 1190 x 780 mm
- Buitenafmetingen: 1300 x 810 mm
- Totale hoogte: 1120 mm
- Hoogte laadoppervlak: 310 mm
- Hoogte duwbeugel: 1030 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Wiel a^m: 200 kg
- Eigen gewicht: 114 kg

