

Artikelnummer: 135227

Kurzbeschreibung: Vatpompen-set JP-180 PP (HC) 1000

Langbeschreibung: Vatpompen-set JP-180 PP (HC) 1000:

Geschikt voor zuren en logen op waterbasis Universele motor JP-

180, 230 V, 50 Hz, 600 W Motor inwendige verluchting,

waterspuit bescherming volgens Beveiligingsgraad IP 24,

schakelaar, 5 m kabel met schokbestendige stekker, dubbel

geïsoleerd klasse II, Overstroombeveiliging met

nulspanningsmechanisme Technische gegevens: Pompsysteem:

Polypropeen, l 1000 mm, buiten- \varnothing 41 mm, HC-golf 2.4610, schroefdraad voor aansluiting

G 1- $\frac{1}{4}$ ", Slangaansluiting 1" (NW 25) 2 m PVC-slang 1" (NW 25) 2 slangklemmen rvs 1

tappistool polypropeen Debiet: 93 l/min (rotor)*, 74 l/m (impeller)* Pompdiepte: 11 m

(rotor)*, 26 m (impeller)*, Mediumtemperatuur: tot 50 °C, Viscositeit: 600 mPas*

Dichtheid: 1.5*

