

mobile heat MH 3

ohne Akku und Ladegerät
 EAN 4007841 063986
 Art.-Nr. 063986



CE

Funktionsbeschreibung

Mobil. Schnell. Kraftvoll. mobile heat MH3, das 18V-Akku-Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen (300°C/500°C). In maximal 5 Sekunden auf 300°C aufgeheizt. Mit bis 200l/min Luftmenge sehr Leistungsstark. Der Security Lock-Button und die LED-Beleuchtung am Gerätefuß sorgen für sicheres Arbeiten. Kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL. Inkl. Koffer (auf Wunsch mit CAS-Akku und -Ladegerät). Mehr Infos über das Cordless Alliance System (CAS) findet ihr hier: www.cordless-alliance-system.de.

Technische Daten

Temperatur	300 – 500 °C
Luftmenge	200 l/min
Temperatureinstellung	2-stufig
Einstellung per	Stufenschalter
Temperaturanzeige	LED-Segmentanzeige
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierungsfunktion	Nein
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	18 V
Akku-Spannung	18 V
Schnittstelle	18V CAS Metabo-Akku
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja

Funktion, Lebensdauer, Motor	500 Std
Funktion, Lebensdauer, Heizung	300 Std
Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Temperaturscanner	Nein
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Feinstaubfilter	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
ESD	Nein
Düsenaufnahme, Typ	34
Abmessungen (L x B x H)	225 x 72 x 204 mm
VPE1, Nettogewicht	1,71 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841063986

mobile heat MH 3

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 063986
Art.-Nr. 063986



Zubehör

EAN 4007841 068257	CAS Akku 18V LiHD
EAN 4007841 068240	CAS Akku 18V LiHD
EAN 4007841 068349	CAS Schnell-Ladegerät ASC145
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 058821	Folienschneider Pro Cut
EAN 4007841 084189	Kunststoff Raket - Alcantara
EAN 4007841 006785	Andrückrolle 40mm - Silikon