



3/8" (10 mm) Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente - handlich und kompakt!



3/8" - Verlängerung mit Gleitstück
Adapter 3/8"-Außenvierkant auf 1/2"-Innenvierkant

200 mm

NO 23 558



3/8" - Verlängerung

75 mm
150 mm

NO 23 554

NO 23 556



3/8" - Kardangelenk

NO 23 560



3/8" - Adapter
3/8"-Innenvierkant auf 1/4"-Außenvierkant
(Gleitstück für 1/4"-Verlängerung)

NO 23 564



3/8" - Adapter
3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant
(Gleitstück für 1/2"-Verlängerung)

NO 23 566



Bohrmaschinenadapter
für 3/8"-Steckschlüsseleinsätze

NO 23 562



3/8" - Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Mit TPR (Thermoplastic Rubber)-Einsatz zum Festhalten der Kerze. 64 mm lang.

16 mm
18 mm

NO 23 550

NO 23 551

Dito, 70 mm lang.

19 mm
21 mm

NO 23 541

NO 23 552



3/8" - Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz für Sechskant und Doppelsechskant (Bi-HX)
Besonders schlanke Ausführung (Ø 20 mm). Mit TPR (Thermoplastic Rubber)-Einsatz zum Festhalten der Kerze. 64 mm lang.

14 mm

NO 23 553



3/8" - Steckschlüsseinsatz
Hergestellt aus CrV-Stahl.

6 mm	NO 23 500
7 mm	NO 23 502
8 mm	NO 23 504
9 mm	NO 23 506
10 mm	NO 23 508
11 mm	NO 23 510
12 mm	NO 23 512
13 mm	NO 23 514
14 mm	NO 23 516
15 mm	NO 23 518
16 mm	NO 23 520
17 mm	NO 23 522
18 mm	NO 23 523
19 mm	NO 23 524
21 mm	NO 23 526
22 mm	NO 23 528
24 mm	NO 23 530



3/8" - Tiefbett-Steckschlüsseinsatz
Für lang überstehende Gewindebolzen.
Hergestellt aus CrV-Stahl. Gesamtlänge 46 mm.

8 mm	NO 23 532
9 mm	NO 23 534
10 mm	NO 23 536
11 mm	NO 23 538
12 mm	NO 23 540
13 mm	NO 23 542
14 mm	NO 23 543

Dito, Gesamtlänge 64 mm.

15 mm	NO 23 544
17 mm	NO 23 546
18 mm	NO 23 548
19 mm	NO 23 549
22 mm	NO 23 545
24 mm	NO 23 547



3/8" - Innensechskant-Einsatz, 50 mm
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-
Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

HX 4 mm	NO 23 575
HX 5 mm	NO 23 576
HX 6 mm	NO 23 578
HX 7 mm	NO 23 579
HX 8 mm	NO 23 580
HX 9 mm	NO 23 577
HX 10 mm	NO 23 581
HX 11 mm	NO 23 573



3/8" - Außen-TX-Einsatz
Hergestellt aus CrV-Stahl.

E 6	NO 23 612
E 7	NO 23 613
E 8	NO 23 614
E 10	NO 23 616
E 12	NO 23 618
E 14	NO 23 620
E 18	NO 23 624



3/8" - TX-Einsatz, 50 mm
 Sechskant aus Chrom-Silicium-Mangan-
 Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

TX 10	NO 23 583
TX 15	NO 23 582
TX 20	NO 23 584
TX 25	NO 23 585
TX 27	NO 23 586
TX 30	NO 23 587
TX 40	NO 23 588
TX 45	NO 23 589
TX 50	NO 23 590



3/8" - Schlitzschrauben-Einsatz, 50 mm
 Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-
 Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

FD 4 mm	NO 23 591
FD 5,5 mm	NO 23 592
FD 8 mm	NO 23 593

3/8" - Kreuzschlitzschrauben-Einsatz, 50 mm
 Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-
 Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

PH 1	NO 23 594
PH 2	NO 23 595
PH 3	NO 23 596



3/8" - Vielzahn-Einsatz, 50 mm
 Für XZN-Schrauben. Klinge aus Chrom-Silicium-
 Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

VZ 5	NO 23 628
VZ 6	NO 23 629
VZ 8	NO 23 631
VZ 10	NO 23 633