



0450

Protector

Mobiler Werkzeugkoffer

Wir haben unseren robustesten mobilen Werkzeugkoffer jetzt noch widerstandsfähiger gemacht. Dank dem neuen Laufschiensystem aus Aluminium gleitet jedes Fach in eine sichere Position und gewährt Ihnen einfachen Zugang zu Ihren Werkzeugen. Somit können die Werkzeuge mühelos gereinigt oder neu geordnet werden.

Der Koffer wurde unter Wasser und auf extreme Temperaturen getestet, sowie bei einem Fall aus 1,5 m Höhe sturzgeprüft. Das Kofferinnere blieb dabei stets geschützt. Außerdem erleichtern der Trolley-Handgriff und die für raues Gelände geeigneten Rollen den Transport."

- Automatische Druckausgleichsventile
- Zwei-Wege-Griffe
- Generazione 2
- Laufschiensystem aus Aluminium
- Herausnehmbare Schubladen
- Ausziehbarer Trolley-Griff
- Vor Ort austauschbare Rollen
- Metallkompressionsverschlüsse
- Stabile Mobilität mit großer Spurweite
- Hochbelastbare Stützscharniere
- * Werkzeuge nicht eingeschlossen
- 2 Versionen verfügbar: mit 6 (4 flache Schubladen und 2 tiefe Schubladen) oder 7 (6 flache Schubladen und 1 tiefe Schublade, demnächst verfügbar) herausnehmbaren Werkzeugschubladen



KONFIGURATIONEN



0450
Standard



0450SD4
4 Shallow / 2 Deep Drawers



0450SD6
6 Shallow / 1 Deep Drawers

GRÖSSE

INNERE	20.56 x 10.97" x 12.65 (52.2 x 27.9 x 32.1 cm)
AUSSEN	23.95 x 14.75" x 17.95 (60.8 x 37.5 x 45.6 cm)
Innenvolumen	1.65 ft ³ (0.047 m ³)

MATERIAL

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Ausgleichsschraube	ABS

Ausgleichsventil

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

GEWICHT

**Weight With Drawers
and Tray** 48.40 lbs (22 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C)
max. Temperatur 210°F (98.9 °C)

ZUBEHÖR



0450SDK
Shallow Drawer Kit



0450DDK
Deep Drawer Kit



0450TT
Top Tray

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 09-16-21