



ESD SMD Pinzette 125 mm Form 2acb Edelstahl Winkel 30° ableitfähig

Art.-Nr.	5-863-13
Bezeichnung	ESD SMD Pinzette 125 mm Form 2acb Edelstahl Winkel 30° ableitfähig
Anwendung	Bestückungspinzette, SMD/THT, Präzisionspinzette, Formen greifen
Spezifikation	glatte Greifflächen
Material	Edelstahl
Oberfläche/Beschichtung	ESD pulverbeschichtet
Eigenschaften	rostfrei, antimagnetisch, säurebeständig, ableitfähig
Oberflächenwiderstand	10^6 bis 10^9 Ohm
Form	TB: Abgesetzte Spitze gebogen
Icon Nr.	TB5

Maße und Gewicht

A = 36 mm
B = 2.6 mm
Ai = 12 mm
angle = 30°



Gesamtlänge 125 mm
Gewicht 17 g

Anwendung und Technik

Pinzetten für die SMD/THT-Technik.

Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig).