

### Natriumpersulfat

Dieses Produkt empfiehlt sich ausschließlich für das Ätzen in Küvetten. Die Ätztemperatur sollte 40 - 50 °C betragen. Wegen der geringen Ätzgeschwindigkeit von nur 7 - 1.4 µm / min. liegt auch die Kupferaufnahme in der Praxis unter 30 g / l. Die Ansatzmenge beträgt 200-250 g / l Wasser. Lieferform 1 kg-Beutel .

