



## Kju Einbau randlos rund direkt OS

### KJU-ECRD DAFWS840OS0350

Direkt strahlende Deckeneinbauleuchte.  
Einbaurahmen, randlos, aus Stahl.

Das runde, klare Leuchtengehäuse aus UV-beständigem PMMA wird über ein LED-Board mittels hocheffizienter Mid-Power LEDs ausgeleuchtet. Die homogene Lichtverteilung erfolgt durch eine im Gehäuse eingeklippte opale Kunststoffscheibe aus UV-beständigem PMMA.



Der seitlicher Lichtaustritt, opal, beleuchtet die Schattenfuge zwischen Leuchte und Einbaurahmen.

Betriebsgerät extern für Deckeneinwurf.

Farbwiedergabeindex min. Ra80.

Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 21 W	dimmbar DALI 2, DT6	opal weiß	SPG0830017AH
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
3260	25	130	50.000
		Lichtfarbe	
		840	



Maße [mm]											Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	L1	L4	B	B4	H	H4	HE	D	DE min	DE max		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
375	185	203,5	375	50	90	32	110	293	326	333	2,9	24,3	24,2	100,0 %