

Festo AG & Co. KG

197222

Batterieblock

MHA1-PR2-3-M3-PI

mit Stecksockeln, für Anschlussplattenventile MHA1-...-PI.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Max. Anzahl der Ventilplätze	2
Betriebsdruck	0 - 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	M7
Pneumatischer Anschluss 2	M3
Pneumatischer Anschluss 3	M7
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung

© 2018 Festo AG & Co. KG