

## Deckelfass

Höhe x Ø 980 x 590 mm, Inhalt 220 l,  
für feste Gefahrgüter, aus  
Polyethylen, Fass / Deckel blau /  
schwarz

Artikelnummer: 208889



## Deckelfass

mit UN-Zulassung für den Transport von festen Gefahrgütern

Deckelfass

- Höhe x Ø 980 x 590 mm
- Inhalt 220 l
- mit UN-Zulassung
- für feste Gefahrgüter
- aus Polyethylen
- Fass / Deckel blau / schwarz
- mit Stülpedeckel mit Dichtung und Spannring



## Technische Details

Behältertyp	Fass	unterfahrbar	nein
Inhalt	220 l	Deckel	ja
Form	rund	Deckeltyp	Stülpedeckel mit Dichtung und Spannring
Höhe	980 mm	Lebensmittelgeeignet	nein

Durchmesser oben	590 mm	Gefahrstofffeignung	feste Gefahrgüter
Material	Polyethylen	Farbe	blau
recyclbar	ja	Farbe Deckel	schwarz
stapelbar	ja	Zulassung	UN
nestbar	nein	Gewicht	9 kg

## Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
221105		Wischtuch, 350 Tücher, Länge x Breite 340 x 235 mm, Rollen Länge x Breite 1190 m x 235 mm, Papierqualität Tissue, In blau
221264		Einweg-Schutzoverall, aus Polypropylen in blau, Größe XL
222753		Einweghandschuhe, Aus Nitril in blau, puder- und latexfrei, Größe 9, Länge 240 mm
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen
528205		Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung