

C+P

Akkuladeschrank

Serie 89 BASIC

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm, Elektroausstattung:
Elektrowannenboden mit 5 Steckdosen 230 V, Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Korpus mit Einbrennbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 228434



C+P Akkuladeschrank Serie 89 BASIC

mit innovativem Elektrowannenboden

Akkuladeschrank




- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ausgestattet mit 1 Elektrowannenboden, 3 Böden, Steckdosenleiste
- Elektroausstattung: Elektrowannenboden mit 5 Steckdosen 230 V
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- Türöffnungswinkel 180 °
- Muldengriff
- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- Unterbau Kunststoffgleiter
- Korpus mit Einbrennbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	einbrennbeschichtet
Schranktyp	Akkuladeschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Höhe	1950 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Breite	930 mm	Unterbau	Gleiter
Tiefe	500 mm	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Schrank Ausstattung	1 Elektrowannenboden, 3 Böden, Steckdosenleiste	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	abschließbar	ja
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Türöffnungswinkel	180 °
Traglast Fachboden	70 kg	Griff	Muldengriff
Steckerplätze Anzahl	5 Stück	WEEE-Registrierungsnummer	DE68052883
Anschluss	Schutzkontaktstecker	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Elektroausstattung	Elektrowannenboden mit 5 Steckdosen 230 V	Marke laut EAR-Register	C+P
Material	Stahl	Gewicht	78,367354434 kg
Oberfläche Korpus	einbrennbeschichtet		

Zubehör

228525		Moosgummimatte, Höhe x Breite x Tiefe 3 x 750 x 435 mm, In schwarz
228526		Elektro-Einlegeboden für Akkuladeschrank, Breite x Tiefe 930 x 500 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228527		Gummiriefenmatte, Breite x Tiefe 930 x 500 mm, inklusive Klebeband