

Abgreifklemme

- nicht isoliert
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontakt: Krokodilklaunen
- Kontaktwerkstoff: Stahl
- auch mit zusätzlichen Schraubanschluss erhältlich (AK 306 Ni)
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 031

Best.-Nr. AK 305 Ni

- Kontaktteile **vernickelt**
- Klemmbereich **ø 8 mm**




Crocodile clip

- not insulated
- socket Ø 4 mm
- contact: crocodile jaws
- contact: material steel
- also available with additional screw terminal (AK 306 Ni)
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 031

Order No. AK 305 Ni

- contact parts **nickel-plated**
- grips up to **ø 8 mm**



Ø 4 mm

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ¹⁾	AK 305 Ni Kontaktteile vernickelt	Order No. ¹⁾	AK 305 Ni contact parts nickel-plated
Technische Daten		Technical data	
Anschluss	Steckbuchse	terminal	inline socket
Durchgangswiderstand	100 mΩ	transition resistance	100 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}	rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	16 A	rated current ²⁾	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -40 °C bis +110 °C	operating temperature	from -40 °C to +110 °C

¹⁾andere Ausführungen auf Anfrage
²⁾bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾other designs on request
²⁾at normal ambient temperatures