

Produktdatenblatt

3477HUR100P62

EAN 4031582305159

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz.

Hybridrad "SYNTECH", Radkörper und Lauffläche aus Polyamid, mit elastischem Vollgummikern, dämpfend, Rollenlager, Plattenbefestigung



Rad-Ø	100 mm
Reifenbreite	36 mm
Plattenabmessung	105 x 85 mm
Plattenlochabstand	80/77 x 60 mm
Plattenloch	9 mm
Ausladung	41 mm
Störkreis-Ø	246 mm
Bauhöhe	128 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	1.15 Kg / daN
Tragfähigkeit	160 Kg / daN
Tragfähigkeit, statisch	320 Kg / daN
Härte der Lauffläche	D 75 Shore

Varianten:

