

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique

Description de l'article/illustrations du produit

19"



Description

Matière :

Traverse : aluminium EN AW-6060.

Embout : polyamide, renforcé fibre de verre.

Insert taraudé : laiton.

Finition :


Traverse : anodisée nature ou noire.

Embout : couleur aluminium ou noir.

Nota :

Traverse et embout sont vissés les uns aux autres.

Dessins



Aperçu des articles

Poignée tubulaire

Référence	Couleur du corps de base	Couleur de composant	A	B	D	H	L	Charge N
K0236.1055041	anodisé nature	couleur aluminium	55	12	M4	37	67	300
K0236.1088041	anodisé nature	couleur aluminium	88	12	M4	37	100	300
K0236.1100041	anodisé nature	couleur aluminium	100	12	M4	37	112	300
K0236.1120041	anodisé nature	couleur aluminium	120	12	M4	37	132	300
K0236.1180041	anodisé nature	couleur aluminium	180	12	M4	37	192	300
K0236.1055042	anodisé nature	noir	55	12	M4	37	67	300
K0236.1088042	anodisé nature	noir	88	12	M4	37	100	300
K0236.1100042	anodisé nature	noir	100	12	M4	37	112	300
K0236.1120042	anodisé nature	noir	120	12	M4	37	132	300
K0236.1180042	anodisé nature	noir	180	12	M4	37	192	300
K0236.1055043	anodisé noir	couleur aluminium	55	12	M4	37	67	300
K0236.1088043	anodisé noir	couleur aluminium	88	12	M4	37	100	300
K0236.1100043	anodisé noir	couleur aluminium	100	12	M4	37	112	300
K0236.1120043	anodisé noir	couleur aluminium	120	12	M4	37	132	300
K0236.1180043	anodisé noir	couleur aluminium	180	12	M4	37	192	300
K0236.1055044	anodisé noir	noir	55	12	M4	37	67	300
K0236.1088044	anodisé noir	noir	88	12	M4	37	100	300

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique

Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	Couleur de composant	A	B	D	H	L	Charge N
K0236.1100044	anodisé noir	noir	100	12	M4	37	112	300
K0236.1120044	anodisé noir	noir	120	12	M4	37	132	300
K0236.1180044	anodisé noir	noir	180	12	M4	37	192	300