

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6852 Handwinden-Stapler



Transportgeräte



Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Hubantrieb durch Sicherheits-Handwinde. Gabeln verstellbar. Gabelbreite 80 mm. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung und 2 Gabelrollen Nylon. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunkt Abstand: 500 mm. Hub pro Kurbelumdrehung: 22 mm. 2 Jahre Garantie

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	500
Gesamtlänge (mm)	1550
Gesamtbreite (mm)	725
Gesamthöhe (mm)	2030
Hubbereich (mm)	90 - 1560
Gabellänge (mm)	1000
Gabelbreite (mm)	80
Tragbreite (mm)	170-690
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	150 x 40
Gabelrolle Material	Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)	80 x 47
Gewicht (kg)	146
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	84279000
GTIN	4017976068527