

Nr. 1209 Lose Kugellagerrollen aus Stahl

gehärtet, mit Konus-Kugellagerung.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	30	40	50	60	80
Rillengrund-Ø	24	33	43	53	70
Rillradius	3	3,5	3,5	3,5	5
Rillentiefe	3	3,5	3,5	3,5	5
Kranzbreite	10	11	11	11	13
Bohrung	7,1	8,1	8,1	8,1	10,2
Nabellänge	12	12	12	12	16
Seil-Ø max.	6	7	7	7	10
Tragfähigkeit in kg	65	85	85	85	130
Gewicht in kg ca.	0,04	0,08	0,13	0,21	0,42

Nr. 1210 Seilrollen aus Stahl

verzinkt, mit Präzisions-Rillenkugellager.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	75	100	120	134	150	216
Rillengrund-Ø	65	87	102	116	132	200
Rillradius	2	3,25	3	2,5	5	4
Rillentiefe	5	6,5	9	9	9	8
Kranzbreite	13	26	23,5	20	27	27
Bohrung für Bolzen	12	30	15	15	25	30
Nabellänge	13	26	26	20	27	27
Seil-Ø max.	4	6	6	5	9	7
Kugellager-Type	6201-ZZ	6006-ZZ	2 x 6202-ZZ	6302-2RS	6205-ZZ	6206-ZZ
Tragfähigkeit in kg	85	155	205	195	450	900
Gewicht in kg ca.	0,55	1,55	1,76	1,88	2,98	6,95