



Montageabstände / Mounting distances / Distances de montage (mm):

	①		②	
	s	d	s	d
I7R Ø 10,1 mm	0	20	0	60
I7R Ø 15,1 mm	5	60	0	120
I7R Ø 20,1 mm	10	70	50	130
I7R Ø 25,1 mm	10	150	50	200

s : statisch / static / statique

d : dynamisch / dynamic / dynamique

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen • Germany
 Tel. +49 201 24220 • Fax: +49 201 24221200
<http://www.ifm.com> • e-mail: info@ifm.com



Hinweis zu UL 508:

Die folgenden Angaben gelten, wenn auf dem Produkt ein UL-Listingmark vorhanden ist:

- Nur für den Einsatz in NFPA 79 Applikationen. Anschlussleitungen sind vom Hersteller erhältlich. Siehe Produktinformationen oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Das Gerät muss aus einer "class 2" Quelle versorgt werden.

The following indications apply if there is a UL listing mark on the product:

- For use in NFPA 79 applications only. Adapters providing field wiring means are available from the manufacturer. Refer to manufacturers information.
- The device shall be supplied from a class 2 rated power supply.

Les indications suivantes s'appliquent si un marquage „ UL Listing „ est présent sur le produit :

- Seulement pour l'emploi dans des applications NFPA 79. Les câbles de raccordement peuvent être obtenus du fabricant. Voir les informations produits ou contacter le service clients.
- L'appareil doit être impérativement alimenté par une alimentation CLASS 2.