

NS-M1250BLACK

MOBILETTO NEOMOUNTS PORTATILE PER TV

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. min. schermo*	37 inch
Dim. max. schermo*	70 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	70 kg (per schermo)
Schermi	1
Minimo VESA	200x200 mm
Massimo VESA	600x400 mm

FUNZIONALITÀ

Tipologia	Inclinazione Ruotare Fisso
Inclinazione (gradi)	5°
Rotazione (gradi)	90°
Altezza	137 cm
Larghezza	92 cm
Profondità	70 cm
Tipo di regolazione	Nessuno

INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371448066

*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



Neomounts



Neomounts

NS-M1250BLACK è un mobiletto portatile per schermi LCD/LED/Plasma fino a 70" (178 cm) - Nero

Il supporto a pavimento Neomounts, modello NS-M1250BLACK è un mobiletto portatile per schermi LCD/LED/Plasma fino a 70" (178 cm).

Utilizzate un supporto a pavimento per sfruttare pienamente le capacità del vostro schermo. Il supporto è facile da regolare in altezza. È inoltre possibile inclinare lo schermo in senso verticale creando l'angolo di visione ideale. I cavi possono essere collocati attraverso la predisposizione di passaggio all'interno della colonna. Il carrello è dotato di quattro solide ruote piroettanti, di cui le due anteriori dotate di freno.

Il supporto NS-M1250BLACK ha una capacità massima di trasporto di 70 kg. Questo prodotto è adatto per schermi con fori VESA modello da 200x200 fino a 600x400 mm. Il supporto è adatto anche per Microsoft Surface Hub 2S(X).

Viene fornito con un supporto per poter semplicemente appoggiare un lettore DVD e il computer portatile.

Dotato di ruote, è facile da spostare.