

PRODUKTDATENBLATT

FTK67

TOPLINE ●●●

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42



- Hohe Standzeit
- Leicht schneidend
- Hohe Schnittgeschwindigkeit

Extrem leistungsstarke Freihandtrennscheibe für hohe Anwenderansprüche.



Typenbezeichnung	FTK67
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikel-Nr.	202407
GTIN	4011890012994
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,139 kg
Produktabmessung	180 x 2,5 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	2,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	74A30T11BF1379
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890046739
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	3,475 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE