


**TECHNISCHES DATENBLATT****602a - Admi®Flat**

PVC-Flachschlauch, äußerst flexibel, flach aufrollbar, für mittlere Beanspruchung in Landwirtschaft und Baugewerbe. Auch als Betonsilo-Auslaufschlauch verwendbar.

kes-Artikel: komplett eingebunden mit Storz

kep-Artikel: komplett eingebunden mit Perrot

Seele: PVC, blau, glatt

Decke: PVC, blau, glatt

Druckträger: hochfestes Synthesegegewebe

Temperaturbereich: -15 °C bis +70 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
602a-032-100	32	100	9,0 / 27,0	0,170	MT	4006918310329
602a-038-100	38	100	9,0 / 27,0	0,200	MT	4006918310381
602a-052-100	52	100	7,0 / 21,0	0,280	MT	4006918310527
602a-065-100	65	100	5,5 / 16,5	0,320	MT	4006918310657
602a-075-100	75	100	5,5 / 16,5	0,460	MT	4006918310756
602a-100-100	102	100	3,5 / 10,5	0,560	MT	4006918311005
602a-150-050	152	50	3,5 / 10,5	0,900	MT	4006918310152
602a-150-100	152	100	3,5 / 10,5	0,900	MT	4006918310169
602a-200-050	203	50	3,5 / 10,5	1,530	MT	4006918312057
602a-200-100	203	100	3,5 / 10,5	1,530	MT	4006918312002
602a-250-050	250	50	3,0 / 9,0	2,600	MT	4006918310251
602a-300-050	300	50	3,0 / 9,0	3,400	MT	4006918310302
602a-052-020kep	52	20	7,0 / 21,0	8,400	ST	4006918310541
602a-052-050kep	52	50	7,0 / 21,0	18,300	ST	4006918310565
602a-052-100kep	52	100	7,0 / 21,0	34,800	ST	4006918310589
602a-075-020kep	75	20	5,5 / 16,5	15,800	ST	4006918310770

<b>Art.-Nr./Name</b>	<b>Maße (mm)</b>	<b>Länge (m)</b>	<b>BD/PD (bar)</b>	<b>Gewicht (kg/VE)</b>	<b>VE</b>	<b>EAN</b>
602a-075-050kep	75	50	5,5 / 16,5	32,600	ST	4006918310794
602a-075-100kep	75	100	5,5 / 16,5	60,600	ST	4006918310817
602a-100-020kep	102	20	3,5 / 10,5	21,000	ST	4006918311029
602a-100-050kep	102	50	3,5 / 10,5	42,000	ST	4006918311043
602a-100-100kep	102	100	3,5 / 10,5	77,000	ST	4006918311067
602a-150-020kep	152	20	3,5 / 10,5	38,000	ST	4006918310176
602a-150-050kep	152	50	3,5 / 10,5	78,500	ST	4006918310190
602a-150-100kep	152	100	3,5 / 10,5	146,000	ST	4006918310213
602a-052-020kes	52	20	7,0 / 21,0	7,400	ST	4006918310558
602a-052-050kes	52	50	7,0 / 21,0	17,300	ST	4006918310572
602a-052-100kes	52	100	7,0 / 21,0	33,800	ST	4006918310596
602a-075-005kes	75	5	5,5 / 16,5	3,400	ST	4006918310831
602a-075-010kes	75	10	5,5 / 16,5	5,700	ST	4006918310848
602a-075-020kes	75	20	5,5 / 16,5	12,500	ST	4006918310787
602a-075-050kes	75	50	5,5 / 16,5	29,300	ST	4006918310800
602a-075-100kes	75	100	5,5 / 16,5	57,300	ST	4006918310824
602a-100-020kes	102	20	3,5 / 10,5	17,200	ST	4006918311036
602a-100-050kes	102	50	3,5 / 10,5	48,200	ST	4006918311050
602a-100-100kes	102	100	3,5 / 10,5	73,200	ST	4006918311074
602a-150-020kes	152	20	3,5 / 10,5	33,300	ST	4006918310183
602a-150-050kes	152	50	3,5 / 10,5	73,300	ST	4006918310206
602a-150-100kes	152	100	3,5 / 10,5	141,300	ST	4006918310220

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe [www.klotztechnics.com/Impressum](http://www.klotztechnics.com/Impressum) unter Punkt IV. HAFTUNG