

**Artikelnummer:** 129314

**Kurzbeschreibung:** ESD-duwbeugelwagen, 1200 x 800 mm

**Langbeschreibung:** ESD-duwbeugelwagen: Stabiele staalconstructie, elektrisch geleidend, gepoedercoat in blauw (RAL 5010). Werkblad van elektrisch geleidende spaanplaat, wit. 2 zwenk- en 2 bokwielen van rubber die elektrisch geleidend zijn. Beide zwenkwieltjes met rem conform EN 1757-3. Hoogte bodemplaat: 285 mm. Draagvermogen: 600 kg. ø wiel: 200 mm. **Wrijvingselektriciteit** treedt bijvoorbeeld op wanneer u over een tapijt loopt. Hierbij kan een mens tot wel ca. 30.000 V worden opgeladen. De elektrische ontladingen kunnen in micro-elektronische componenten aanzienlijke schade veroorzaken of in brandgevaarlijke gebieden onder bepaalde omstandigheden tot brand leiden.

