

Artikelnummer: 134729

Kurzbeschreibung: IBC-station 1280 x 1660 x 860 x 860 mm, zonder rooster

Langbeschrijving: IBC station 1280 x 1660 x 860 mm, verschillende versies: Het IBC-station is gemaakt van polyetheen. Met een opvangvolume van 1060 liter kan het IBC-station dankzij de drive-in pockets onderdoor worden gereden. Het polyetheen IBC-station wordt geleverd zonder rooster, met gegalvaniseerd rooster of met PE-rooster. Het compacte en



stabiële ontwerp van het IBC-station verdiende goedkeuring voor de opslag van waterbedreigende vloeistoffen van alle gevarenklassen. Het IBC-station biedt een opvangvolume van 1060 liter en garandeert een volledige corrosiebescherming. En dankzij de geïntegreerde drive-in pockets kan het IBC-station ook direct met een vorkheftruck of hoogheftruck onderuit worden gereden. Het IBC-station kan zo veilig binnen het bedrijf worden vervoerd. Specificaties:

- Opvangcapaciteit: 1060 literGoedgekeurd voor de opslag van vloeistoffen van alle gevarenklassen die gevaarlijk zijn voor het waterGeïntegreerde ingangsvakken voor eenvoudig en veilig intern transport Volledige corrosiebeschermingGemaakt van polyetheenDraagvermogen: 2000 kgAfmetingen: B 1280 x D 1660 x H 860 mm Gewicht: 113 kg

