



Die Regner der Typenreihe 5000 Plus mit mittlerer Wurfweite komplettieren Rain Bird's schon umfangreiche, von oben einstellbare Versenkregnerfamilie. Die Regner sind noch robuster und für lange Lebensdauer konzipiert. Ob für die Hausgarten- oder Grünflächenberegnung, die Typenreihe 5000 Plus ist die neueste Entwicklung in der modernen Regnertechnologie.

## Ausstattung und Merkmale

- Stream Control zu abstellen des Durchflusses
- Verbesserte Rain Curtain Düsen -> größere Wurfweite, verbesserte Nahbereichsbewässerung und einfache herausnehmen der Düsen vereinfacht die Wartung
- Grüne Gummiabdeckung standardmäßig
- Düsensatz einschließlich Düsen mit niedrigem Strahlanstieg
- Starke Abdeckung für Anwendung im Grünflächenbereich
- Starke Rückholfeder sorgt für zuverlässiges Einfahren des Aufsteiger
- Sektoreinstellung mit flachem Schraubendreher
- Öl- und fettfreies Getriebe
- Teil- und Vollkreismodell ( 40 - 360° )
- Strahlstörsschraube ermöglicht Reduzierung der Wurfweite bis zu 25% ohne Düsen austausch
- Abstreifdichtung gegen Schmutz im Innenteil
- Verstärkter Durchflussbereich macht Regner noch robuster
- Zusätzliche O-Ringe und Dichtungen Extraschutz bei Verschmutzung des Wassers
- Edelstahlaufsteiger optional mit Auslaufsperrventil



## Betriebsdaten

- Wurfweite: 7,6 - 15,2 m
- Wurfweite mit Strahlstörsschraube: 5,7 m
- Druck: 1,7 - 4,5 bar
- Durchflussmenge: 0,17 - 2,19 m<sup>3</sup>/h
- Strahlanstieg: 25° Standard, 10° niedrige Düse
- Anschluss: ¾" IG
- Teilkreiseinstellung: 40 - 360°

## Artikelnummern

5004PC30	Voll- und Teilkreismodell, 10 cm Kunststoffaufsteiger
5004PL-PC30	Voll- und Teilkreismodell, 10 cm Kunststoffaufsteiger mit Flow-Shut-Off
5004PL-FC	Vollkreismodell, 10 cm Kunststoffaufsteiger
5006PL-PC	Voll- und Teilkreismodell, 15 cm Kunststoffaufsteiger
5012PL-PC	Voll- und Teilkreismodell, 30 cm Kunststoffaufsteiger
5004PL-PC-SS-SAM	Voll- und Teilkreismodell, 10 cm Edelstahlaufsteiger mit Auslaufsperrventil
5006PL-PC-SS-SAM	Voll- und Teilkreismodell, 15 cm Edelstahlaufsteiger mit Auslaufsperrventil
5004PL-PC-S	Voll- und Teilkreismodell, 10 cm Edelstahlaufsteiger mit Druckregulierung und Auslaufsperrventil

## Zubehör

MPR-25	Düsensatz für 7,6 m Wurfweite, für abgestimmte Niederschlagsrate
MPR-30	Düsensatz für 9,1 m Wurfweite, für abgestimmte Niederschlagsrate
MPR-35	Düsensatz für 10,7 m Wurfweite, für abgestimmte Niederschlagsrate
ROTORTOOL	Einstellschlüssel für Sektoreinstellung
5000PLSAMKIT	Auslaufstoppventil (nachrüstbar)
SJ-712	Swing Joint 2x ¾" AG, Länge 30 cm