

SIMATIC DP, Anschlussmodul für PROFINET Interface-Modul ET 200 PRO IM154-3 PN HF, M12 7/8" S , 2x M12 und 2x 7/8"

Eingangsstrom

aus Versorgungsspannung 1L+, max.	keine Stromaufnahme, nur Einspeisestrom, max. 8A
aus Lastspannung 2L+ (ohne Last), max.	keine Stromaufnahme, nur Einspeisestrom, max. 8A

Schnittstellen

PROFINET IO

- Übertragungsgeschwindigkeit, max. 100 Mbit/s; voll duplex, PROFINET

Zubehör

Funktionsbeschreibung	Anschlussmodul IM PN; 2xM12 2x7/8", Stromeinspeisung aus 1L+ und 2L+ max. je 8 A, interne Weiterleitung 2L+ max. 8A, 1L+ max. 5A
gehört zum Produkt	ET 200pro; IM154-3 PN HF

Maße

Breite	60 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	51 mm

letzte Änderung: 13.10.2017