



## Descrizione

Uscita in metallo flessibile per imbuto combinato in lamiera stagnata

- Resistenza a carburanti, oli, soluzioni alcaline, acidi diluiti ecc.
- Con uscita in metallo/HDPE flessibile rispettivamente con scanalature per l'aria
- Ø 40 mm
- Ø di uscita 18 mm
- Lunghezza 300 mm

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>490021</b>
GTIN	<b>4103810026409</b>
Tariffa doganale	<b>73269098</b>
Unità di imballaggio	<b>6</b>

Peso (kg)	<b>0,16</b>
-----------	-------------

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>6</b>
--------------------	----------

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>0,96</b>
---------------------------------------	-------------

### Pallet

P x L x A (mm)	<b>0,0 x 0,0 x 0,0</b>
----------------	------------------------

Peso (kg)	<b>0,0</b>
-----------	------------