



Opis:

pudełka przezroczyste wielkość 1, kolor: szary, z wysokoudarowego polistyrenu o szczególnie stabilnym kształcie (PS), do wysokich obciążeń i długiej żywotności

- możliwe zastosowanie: do systemów transportowych
- niezawodna możliwość układania w stopy w poprzek i wzdłuż
- zintegrowany uchwyt na etykiety
- możliwość przechowywania żywności (certyfikat RAL)
- wielkość 1 w 5 kolorach (czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym, szarym)
- Objętość przestrzenna / pojemność: 0,29 l / 0,15 l
- nośność 17 kg / obciążenie stosu: 212 kg
- odporność na temperaturę: od -20°C do +70°C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- oddzielne akcesoria: Etykiety z folią ochronną
- szerokie możliwości rozbudowy przez różne systemy zawieszenia: Metalowe szyny ścienne do dużych obciążeń, regały stojące i mobilne
- t = głębokość= 95 mm b = szerokość=103 mm h = wysokość=55 mm
- Wymiary wewnętrzne: 75x89x43 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	651500
GTIN	4007228700312
Taryfa celna	39231090
Jednostka opakowania (JO)	30

Kolor	szary
Objętość w l	0,29
Masa (kg)	0,04
D x S x W (mm)	95 x 103 x 55

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	30
D x S x W (mm)	255 x 325 x 242

Masa brutto OJ (kg)	1,45
---------------------	-------------

Paleta

Liczba pudełek	90
Liczba warstw	6
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 1,602

kartony/warstwa	15
Masa (kg)	150,5