

Artikelnummer: 135227

Kurzbeschreibung: Fasspumpen-Set JP-180 PP (HC) 1000

Langbeschreibung: Fasspumpen-Set JP-180 PP (HC) 1000: Geeignet für Säuren und Laugen aus Wasserbasis. Universalmotor JP-180, 230 V, 50 Hz, 600 W Innenbelüfteter Motor, Spritzwasserschutz nach Schutzart IP 24, Ein-/Aus schalter, 5 m Kabel mit Schuko stecker, doppelt isoliert Klasse II, Überstromschutzschalter mit Nullsp-Auslösung. Technische Daten: Pumpwerk: Polypropylen, l 1000 mm, Außen-Ø 41 mm, HC-Welle 2.4610, Anschlussgewinde G 1--¼", Schlauchanschluss 1" (NW 25) 2 m PVC-Schlauch 1" (NW 25) 2 Schlauchklemmen Edelstahl 1 Zapfpistole Polypropylen Fördermenge: 80 l/min (Rotor)* Förderhöhe: 11 m (Rotor) Mediumtemperatur: bis 50 -GradC Viskosität: 600 mPas Dichte: 1.5**Prüfmedium Wasser 20-GradC

