


ROLINE UTP Cat.6A 10GBit/s patchkabel, LS0H, Component Level, wit, 1,5 m

Art.nr.	21.15.2764
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.2764
EAN (een stuk)	7611990138982

roline[®]
Designed for Professionals



Kant en klaar niet afgeschermd Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

* Component Level getest, High Quality, patchkabel, 10GBit/s

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aangespoten speciale tule met knikbescherming.
- Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken.
- Elke component Level kabel is 100% getest volgens TIA/EIA-568-B.2-1
- Aangesloten volgens T568A/B.
- Opbouw: 8 aders soepel.
- Hoogwaardige vergulde contacten.
- Impedantie: 100 Ohm.
- LS0H: Halogeenvrij, vlam vertragend, rookarm.

Component Level patchkabels zijn tijdens de fabricage 100% op snelheid en performance getest volgens TIA/EIA-568-B.2-1. Dit betekent dat elke kabel 100% volgens de Cat.6a en Permanent Link norm geproduceerd is, bij elke kabel wordt dan ook een individueel testrapport meegeleverd.

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	wit
Lengte	1.5 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Component-Level gecertificeerd	ja
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	wit
Kabel LSOH	ja
Connector type RJ45	Standaard
Technische bijzonderheden	Snagless connectoren, Component Level getest, 10Gbit/s