

## Krause Montagetreppe

Podest Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 520 x 305 mm, 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium, Sichere Anwendung durch Handlauf

Artikelnummer: 203437



## Krause Montage-Treppe

universell einsetzbar

Montagetreppe

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 520 x 305 mm
- 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufentiefe 240 mm
- Höhe x Breite 1850 x 980 mm
- aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
- mit 2 Fahrrollen
- Sichere Anwendung durch Handlauf
- Rutschhemmende Fußkappen
- Gewicht 16 kg



- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Montagetreppe	klappbar	nein
Material	Aluminium	fahrbar	ja
Nutzung	einseitig	Handlauf	ja
Höhe Podest	1000 mm	Sprossen-/Holmverbindung	verschweißt
Breite Podest	520 mm	Leiter Ausstattung	2 Fahrrollen
Tiefe Podest	305 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf
Tiefe Stufen	240 mm	Sicherheitsbügel	nein
Stufen Anzahl	5	Ablageschale	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Unterbau	Rutschhemmende Fußkappen
Höhe	1850 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Breite	980 mm	Garantie	10 Jahre
Tiefe	1400 mm	Gewicht	16 kg
Traglast	150 kg		

## Zubehör

203439



Höhenverstellbare Fußplatte für Montagetreppe, mit Gummiauflage, Höhenverstellung 60 mm

## Dazu passt auch ...

213054



Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

217108



Cutter, mit automatischem Klängenrückzug, Klängenlänge 18 mm, Schnitttiefe 3 - 10 mm, mit Gürtelclip und Abbrechhilfe

221388



Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9

222683



Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm

523826



Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiß

524130



Querrollladenschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1000 x 430 mm, 5 Ordnerhöhen, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung